Sicherheitsdüsen für EIN Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr

Düsen zum Aufstecken auf CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr. Mit Schutzschild aus Luft gegen zurückprallende Späne. Der Bypass verringert den Druck auf weniger als 2 bar, sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird. Die Luft entweicht dann seitlich.

Тур	Anschluss
SD-BLPC	zum Aufstecken



Düsen mit Gummispitze für EIN Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr

Düse zum Aufstecken auf CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr. Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen. Die Gummispitze verhindert ein Beschädigen der Oberfläche. Verwendung: Zum sicheren Ausblasen von Durchgangsbohrungen.

Тур	Düsen ∅ Anschluss	
GD-BLPC	14 mm zum Aufstecken	



Gummidüsen-Sets für EIN Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr

Düsen zum Aufstecken auf CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr. Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen. Die Gummispitzen verhindern ein Beschädigen der Oberfläche. Verwendung: Zum sicheren Ausblasen von Durchgangsbohrungen.

Тур	Düsen ∅ Anschluss	Düsen Ø Anschluss
GD-BLPC SET	14, 25 und 34 mm zum Aufstecken	14, 25 und 34 mm zum Aufstecken



Schutzschilde für (EIN Kunststoff-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr

Schutzschilde zum Aufstecken auf CEJN-Ausblaspistolen mit Verlängerungsrohr gegen zurückprallende Späne.

Тур	Anschluss
SS-BLPC	zum Aufstecken



EIN MultiFLOW-Ausblaspistolen für Luft und Wasser

Werkstoffe: Körper: POM, TPE und Aluminium, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: max. 16 bar (>60°C max. 10 bar)

Durchfluss: Luft: max. 1200 l/min. (Wasser: max. 25 l/min.)

- orteile: sehr hohe Blaskraft
 - einfache Durchflussregulierung
 - fein dosierbarer Strahl
- für Luft und Wasser geeignet
- warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper
- Sicherheitsdüse nach OSHA-Standard

Тур	Anschluss
BLPC MF 14	G 1/4" (iG)
BLPC MF KS	NW 7,2 Kupplungsstecker*
BLPC MF WS	Kupplungsstecker für
	GARDENA-Kupplungen
7uhehör	<u>&</u>



Magnethalter für BLPVLC und MultiFLOW-Ausblaspistolen









Anwendungsbeispiel: montierter Magnethalter




Automatische Schlauchaufroller ab Seite 384











9