

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Stal.

## Wersja:

Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.

Płytkę dociskową utwardzoną dyfuzyjnie i mosiądzowaną.


## Wskazówka:

Zaciski mimośrodowe można montować bezpośrednio na stole obrabiarki lub na płycie przyrządu. Dzięki efektowi dociągania w dół przedmiot obrabiany jest dociskany do podłoża. Płytkę dociskową dopasowuje się do położenia przedmiotu obrabianego, co oznacza, że przedmiot nie musi być prostokątny. Płytkę dociskową ma z jednej strony gładką powierzchnię dla detali obrobionych, a z drugiej ryflowaną – dla detali surowych i odlewów.

## Na zapytanie:

Zapassowe śruby mimośrodowe.

## Rysunki



## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | B<br>Szerokość rowka teowego | Siła<br>zacisku<br>kN |
|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 04439-00      | bez nakrętki                 | 18                    |
| 04439-14      | 14                           | 18                    |
| 04439-16      | 16                           | 18                    |
| 04439-18      | 18                           | 18                    |

